

WIDEX MAGNIFY™ CIC




De WIDEX CIC is gebaseerd op de WIDEX MAGNIFY™-serie. Het WIDEX MAGNIFY™-platform vormt de basis voor een beter geluid via TruAcoustics™ en dat allemaal op een gloednieuwe chip.

Het aanpassen van de CIC is eenvoudiger dan ooit, dankzij het krachtigere gepersonaliseerde geluid van TruAcoustics™.

- Meervoudige draadloze connectiviteit via WidexLink-technologie en de TONELINK App
- Compatibel met de DEX-accessoires
- Gebruikt een type 10 batterij
- Beschermingsklasse IP68
- Licht tot ernstig gehoorverlies

AANPASBEREIK



STANDAARDTECHNOLOGIE

- WIDEX MAGNIFY™-platform met Personal Gain integrator
- TruAcoustics™ voor een verbeterd geluid en aanpassing

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	100	50	30
Bewerkings- en fijnregelkanalen	6	4	4
TruAcoustics™ met Personal Gain Integrator	•	•	•

CONNECTIVITEIT

WidexLink naar DEX-accessoires*	•	•	
---------------------------------	---	---	--

APPS VOOR iOS EN ANDROID

TONELINK App	•	•	
COM-DEX App	•	•	


EIGENSCHAPPEN

Aanpasmanager	Auto	Auto	Manual
Programma's	3	3	3
Voorkeursregelaar	•	•	
Soft Level Noise Reduction	•	•	•
Lawaaionderdrukking	NR	Minimaal	Minimaal
ZEN IE	•	•	
Audibility Extender	•		
CROS Support	•	•	


*Inclusief DEX-accessoires: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX

Ga naar global.widex.com/compatibility voor meer informatie over welke apparaten u kunt gebruiken om rechtstreeks te streamen naar WIDEX MAGNIFY.


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR




MAXIMALE OUTPUT - 2CC COUPLER



OUTPUT - OORSIMULATOR



OUTPUT - 2CC COUPLER



Technische gegevens:

Typische gegevens verkregen met standaardmetingen met zuivere tonen. Het hoortoestel is ingesteld op Compass Reference Test Gain, tenzij anders wordt vermeld. Gemeten met een standaard IHO-coupler zonder oorsmeerfilter en met een 5 x 1,55 mm slangetje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Widex via global.widex.com.

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Piek Gemiddeld	118 dB SPL 124 dB SPL 118 dB SPL	109 dB SPL 114 dB SPL 110 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz Piek Gemiddeld	103 dB SPL 108 dB SPL 99 dB SPL	94 dB SPL 97 dB SPL 93 dB SPL
Maximale versterking (Input 50 dB SPL, CompassMaximale versterking)	1600 Hz Piek Gemiddeld	62 dB 63 dB 61 dB	53 dB 57 dB 52 dB
Frequentiebereik		100 Hz – 9700 Hz	100 Hz – 8800 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2% <2% <2%	<2% <2% <2%
Equivalent ingangsrui		25 dB SPL	26 dB SPL
Batterijverbruik (stand-by)		0,93 mA	0,93 mA
Batterijverbruik*		0,95 mA	0,97 mA
Gebruiksduur batterij (Type 10 Zn-Air, 100 mAh)*		105 uur	105 uur
Immunitie mobiele telefoon (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -38/-31/-27 dB SPL	U-rating: M4

*Hoe lang batterijen in de praktijk meegaan, is onder andere afhankelijk van de gebruikte hoortoestelfuncties en de kwaliteit van de gebruikte batterij.

Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant. Reserveonderdelen en instructies voor de juiste reparatie zijn verkrijgbaar bij Widex.